

# COLUMN JUNIOR MED ADAPTER

## 3492/3493/3494


IR-sensor  
Stor kapacitet  
Elnätdriven  
2 års garanti



COLUMN Junior är designad speciellt för de yngsta. Med en höjd på endast 649 mm är den lämplig för dagverksamheter och dagis. Dessutom kan den med fördel användas sida vid sida med den större COLUMN i alla offentliga områden, där barn är en del av målgruppen. Produkten är inspirerad av det ökade fokuset på handhygien och designad utan att kompromissa med kvalitet och estetik.

### Tekniska data

|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type               | <b>COLUMN JUNIOR</b><br>Prod. No.: 3492, 3493, 3494<br><br>Desinfektionspelare med IR-sensor och adapter                                                                   |
| Mått               | H: 649 mm x B: 340 mm x D: 240 mm                                                                                                                                          |
| Material           | Stål, pulverlackerad                                                                                                                                                       |
| Anslutning         | 6VDC. 230VAC/6VDC-adapter ingår                                                                                                                                            |
| Sensortyp          | Infraröd, självjusterande                                                                                                                                                  |
| Sensorområde       | Fixerat vid 100 mm                                                                                                                                                         |
| Doseringsvolym     | 1-1,2 ml desinfektion/aktivering                                                                                                                                           |
| Viskositet         | 1-3000 cP                                                                                                                                                                  |
| Pump livslängd     | 100.000 aktiveringar                                                                                                                                                       |
| Mekanisk livslängd | 500.000 aktiveringar                                                                                                                                                       |
| Kapacitet          | 5000 ml = 4100–5000 doseringer                                                                                                                                             |
| Nettovikt          | 11,55 kg                                                                                                                                                                   |
| Bruttovikt         | 13,50 kg                                                                                                                                                                   |
| Produktbeskrivning | Fristående beröringsfri desinfektionspelare i pulverlackerat stål. Adapter medföljer. Infraröd självjusterande sensor. Nettovikt: 11,55 kg.<br>H: 649 x B: 340 x D: 240 mm |



### Användningsområde

COLUMN Junior desinfektionspelare med automatisk sensor för beröringsfri betjäning. En hygienisk lösning med en höjd, som barn kan nå. Endast för användning inomhus.

### Referenser

Dagis, dagverksamheter, nöjesparker, restauranger, flygplatser, sjukhus och tågstationer.

### Standardfärger

Prod. No.: 3192, RAL 9003, vit, glans 75.

Prod. No.: 3193, RAL 9005, mat svart, glans 30.

Prod. No.: 3194, Valgfri RAL CLASSIC-färg.

### Aktivering

Aktivering via infraröd sensor. Aktiveringsavstånd: 100 mm.

### Montering

Apparaten blir leverad delvist monterad. Montering av dispenser vid uppsättning.

### Viktigt!

Använd inte klorhaltiga desinfektionsvätskor eller vätskor med etsande/skurande effekt.

### Godkännanden

